

FICHA TÉCNICA

VLO003 – L130



Ref. 2388-L130

Estación dos botellas de un litro. Tobin Eyewash.

Para unidades móviles (camiones, barcos, trenes...), o para pared (incluye tornillos). En cabina protectora (golpes, suciedad...etc.). Flujo de 6 minutos total por ojo.

Características Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dispensadores, para un lavado ocular de emergencia.

Botella de 1 litro especialmente diseñada:

Fácil extracción, uso y aplicación.

Sin piezas mecánicas.

Desechable (mayor seguridad).

Instrucciones claras para una fácil y rápida aplicación.

Fecha de dirección de uso en relieve (ceguera temporal).

Aro de apoyo ocular que facilita el lavado prolongado.

Flujo suave mediante 6 chorros diminutos (no recomendables chorros fuertes) durante 3 minutos.

Fecha de caducidad que indica final de su vida útil.

Base redondeada (impide su retirada y colocación cerca de otras botellas).

Usos y empleo Todo tipo de trabajos donde se puedan producir daños oculares y que requieran una respuesta inmediata de lavado ocular en segundos. Daños mecánicos (polvo, suciedad...), Salpicaduras de agentes desengrasantes (benceno...), Salpicaduras de ácidos, Salpicaduras de sustancias alcalinas (lejía, sosa caustica, amoníaco, cal, cemento...). Plantas químicas, laboratorios, tareas de limpieza y mantenimiento...etc.

 EN15154-4 Normativa europea para duchas y lavaojos.

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>